



Solar  Screen

## MAT FROZEN PVC










Дизайн

Конфиденциальность - База  
MAT PVC

### Описание

Матовый эффект, как мы его любим, щедрый для глаза и на ощупь. Обеспечивает уникальный дизайн и отличную защиту от посторонних взглядов.

## Характеристики

-  **Гарантия**  
5 годы
-  **Класс огнестойкости**  
М1
-  **Хранение в рекомендованных условиях**  
3 годы
-  **REACH / RoHS**  
Соответствует
-  **Доступные ширины**  
148 см
-  **Тип установки**  
Интерьер
-  **Цвет снаружи**  
Деполи
-  **Длина (м)**  
30.5 м
-  **Углеродный след продукта (LCA)**  
1.26 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Конструкция

- 100 µm Матовый мономерный ПВХ
- Полуперманентные клеи, обеспечивающие выделение газа с поверхности и уменьшающие перенос клея при удалении.
- Одноразовая PET-плёнка или силикон-бумажный лайнер для цифровой резки

-  **Состав**  
PET
-  **Толщина**  
240 µm

## Оптические и солнечные свойства

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Защита от УФ-излучения (%)     | 85                                                 |
| Пропускание видимого света (%) | 75                                                 |
| Клей                           | Акриловый самоклеющийся, чувствительный к давлению |


## Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Прозрачное одинарное стекло              | ✓ |
| Тонированное одинарное стекло            | ✓ |
| Отражающее тонированное одинарное стекло | ✓ |
| Прозрачное двойное стекло                | ✓ |
| Тонированное двойное стекло              | ✓ |
| Отражающее тонированное двойное стекло   | ✓ |
| Газонаполненное двойное стекло - Low E   | ✓ |
| Stadip Ext. прозрачное двойное стекло    | ✓ |
| Stadip Int. прозрачное двойное стекло    | ✓ |

✓ Да    ✗ Не рекомендуется    ! Осторожность

## Детали



## Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/л воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клеи на пленку.



Получить доступ к видео  
с советами по установке и  
обслуживанию