



Solar  Screen

## MAT GREY PVC

Дизайн

Конфиденциальность - База  
MAT PVC










### Описание

Privacy пленка Mat Acid Grey создана для защиты от посторонних глаз. Совершенно опалесцирующая пленка, тем не менее, пропускает большую часть естественного света. Кроме того, его слегка серый цвет уменьшит ваше внимание, чем белая пленка.



Узнать о продукте  
через видео

## Характеристики

-  **Гарантия**  
5 годы
-  **Класс огнестойкости**  
M1
-  **Хранение в рекомендованных условиях**  
3 годы
-  **REACH / RoHS**  
Соответствует
-  **Доступные ширины**  
152 см
-  **Тип установки**  
Интерьер
-  **Цвет снаружи**  
Серый
-  **Длина (м)**  
50 м
-  **Углеродный след продукта (LCA)**  
1.56 kgCO2e/m<sup>2</sup>

## Конструкция

- 1 75 µm Мономерный ПВХ
- 2 Полуперманентные клеи, обеспечивающие выделение газа с поверхности и уменьшающие перенос клея при удалении.
- 3 Бумажная разделительная подложка, подходящая для цифровой резки.

-  **Состав**  
PVC
-  **Толщина**  
75 µm

## Оптические и солнечные свойства

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Защита от УФ-излучения (%)     | 95   |
| Пропускание видимого света (%) | 60   |
| Клей                           | Акриловый самоклеющийся, чувствительный к давлению |


## Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

|  |   |
|--|---|
| Прозрачное одинарное стекло              | ✓ |
| Тонированное одинарное стекло            | ✓ |
| Отражающее тонированное одинарное стекло | ✓ |
| Прозрачное двойное стекло                | ✓ |
| Тонированное двойное стекло              | ✓ |
| Отражающее тонированное двойное стекло   | ✓ |
| Газонаполненное двойное стекло - Low E   | ✓ |
| Stadip Ext. прозрачное двойное стекло    | ✓ |
| Stadip Int. прозрачное двойное стекло    | ✓ |

✓ Да    ✗ Не рекомендуется    ! Осторожность

## Детали



## Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/л воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клеи на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию